

ALLEGATO B – PARAMETRI VALUTAZIONE (PUNTEGGI)

PUNTEGGIO TOTALE QUALITA' 70/100

LOTTE 3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17,18

		Punteggio
1)QUALITA' AGO		
	GRADO DI PENETRAZIONE AGO DOPO PASSAGGI MULTIPLI	10
	MIGLIORE RATIO ATTACCO FILO (1:1)	10
	QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA DELL'AGO	10
PUNTEGGIO MAX 30		
2)QUALITA' FILO		
	MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA DEL FILO DA ASCIUTTO E DA BAGNATO	8
	FACILITA' DI ANNODAMENTO, TENUTA DEL NODO E RESISTENZA ALLA TRAZIONE SULLO STESSO	7
	GRADO DI MEMORIA DEL FILO	5
PUNTEGGIO MAX 20		
3) VALIDAZIONE SCIENTIFICA DEL DISPOSITIVO OFFERTO		
	EVIDENZE CLINICHE E LETTERATURA SCIENTIFICA SUI PRODOTTI OFFERTI	5
	NUMERO DI PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE ACCREDITATE	5
PUNTEGGIO MAX 10		
4) CONFEZIONAMENTO		
	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	5
	APERTURA FUNZIONALE PER IL MANTENIMENTO DELLA STERILITA'	5
PUNTEGGIO MAX 10		

LOTTI 1,2

		Punteggio
1)QUALITA' AGO		
	GRADO DI PENETRAZIONE AGO DOPO PASSAGGII MULTIPLI	10
	MIGLIORE RATIO ATTACCO FILO (1:1)	10
	QUALITA' DEL MATERIALE E RESISTENZA DELL'AGO	10
PUNTEGGIO MAX 30		
2)QUALITA' FILO		
	MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA DEL FILO DA ASCIUTTO E DA BAGNATO	10
	GRADO DI MEMORIA MISURATO COME BASSO EFFETTO DI MEMORIA	10
PUNTEGGIO MAX 20		
3) VALIDAZIONE SCIENTIFICA DEL DISPOSITIVO OFFERTO		
	EVIDENZE CLINICHE E LETTERATURA SCIENTIFICA SUI PRODOTTI OFFERTI	5
	NUMERO DI PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE ACCREDITATE	5
PUNTEGGIO MAX 10		
4) CONFEZIONAMENTO		
	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	5
	APERTURA FUNZIONALE PER IL MANTENIMENTO DELLA STERILITA'	5
PUNTEGGIO MAX 10		

LOTTO 9,10

QUALITA' DEL MATERIALE		Punteggio
	MANEGGEVOLEZZA, SCORREVOLEZZA, ATRAUMATICITA'	20
	RESISTENZA DEL MATERIALE	20
	GAMMA MISURA DEI PRODOTTI OFFERTI	10
	GRADO DI MEMORIA	10
PUNTEGGIO MAX 60		
CONFEZIONAMENTO		
	ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	5
	APERTURA FUNZIONALE PER IL MANTENIMENTO DELLA STERILITA'	5
PUNTEGGIO MAX 10		

LOTTO 16

	Peso %
MANEGGEVOLEZZA E PRATICITA D'USO	10
FACILITA' DI APPLICAZIONE	10
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	15
FLESSIBILITA' E IMPERMEABILITA' DELLA PELLICOLA	15
MODALITA' DI CONSERVAZIONE	10
ETICHETTATURA CHE FACILITI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	10

